


CAPOT RX



DESCRIPTION :

Boitier de protection prise électrique anti-rayonnements en plomb épaisseur 3 mm pour système de cloison contre les rayons X et rayon Gamma.

Dénominations produits

- Capot RX

DOMAINE D'EMPLOI :

- Hôpitaux, cliniques (services de radiologie et de médecine nucléaire) protection contre les rayons gammas et rayon X.
- Cabinets de radiologies dentaires
- Université, laboratoire, instituts de recherche.
- Cloisons, contre cloisons.
- Mise en œuvre suivant : DTU 25.41


LES + KNAUF

- + Facilité de mise en œuvre
- + Peut être mis en œuvre avec des boîtiers standard

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


Principe de mise en œuvre

Cloison KM 98/48



Cloison KM 120/70

1. Plaque KS 13
2. Plaques RX
3. Capot RX
4. Boîtier électrique
5. Isolant



PRODUITS KNAUF ASSOCIÉS :

- Système de cloison RX (épaisseur feuille de plomb de 0.5 à 3.0mm)
- Enduits : EJS, EJR.
- Bandes à joint : K.
- Ossatures : Montant, rail.
- Visserie : Vis TTPC, TRPF 9.5
- Bande de plomb adhésive

CODE ARTICLE :

Pour un boîtier 1 prise : 3576
Pour un boîtier 2 prises : 3577

DIMENSIONS :

- Longueur en mm: 234 et 308.
- Largeur en mm: 190
- Profondeur en mm : 48
- Épaisseur en mm: 3

